

**HOLEX****Rolička spárových měrek 12,7 mm×5 m, C-ocel, Tloušťka: 0,09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	478502 0,09
GTIN	4045197524386
Třída artiklu	42H

**Popis****Provedení:**

Za studena válcovaná, pružinová ocel spárové měrky s nejvyšší možnou rovinatostí. Tloušťka pásky je od velikosti 0,02 průběžně nesmazatelně označena (výjimka č. 478502 od vel. 0,08). Uloženo v praktickém zásobníku, vysouvací jako svinovací metr. Z pásky v délce 5 nebo 10 m můžete oddělit potřebnou délku.

**Ocel C** – uhlíková ocel, materiál č. 1.1274, válcováno za studena, kaleno, holý povrch (**vel. 0,01 a 0,02 nerezové**).

**Použití:**

Při konstrukci přípravků a nástrojů pro seřízení částí stroje, jako podkladová fólie při seřízení obrobků, pro měření tolerancí všech druhů, pro kontrolu uložení a vedení, pro seřízení barvicího a přítlačného válce.

**Technický popis**

Tloušťka	0,09 mm
Mezní chyba	±4 μm
Norma	Výrobní norma
Tolerance	T3
Materiál	C-ocel

Délka rolí	5 m
Šířka rolí	12,7 mm
Druh produktu	Pás spárových měrek