

**Nastavitelná upínka, Šířka drážky a: 16mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 370680 16 |
| GTIN | 4020772070298 |
| Třída artiklu | 35A |

Popis**Provedení:**

Upínky lakované. Upínací výška plynule nastavitelná pomocí opěrného šroubu (bez upínací páky).

Materiál:

Ocel k zušlechtění, pevnost šroubů 8.8 popř. 10.9 (dle velikosti).

Rozsah dodávky:

Kompletně se stavěcím šroubem a šroubem do T-drážek DIN 787 (č. 375300).

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Délka drážky f | 45 mm |
| Šířka drážky a | 16 mm |
| Šroub do T-drážek DIN 787, č. 375300 | vel. 1616125 |
| Vzdálenost hrotu e k drážce | 26 mm |
| Upínací výška h | 13 - 48 mm |
| Délka L | 125 mm |

| | |
|---------------|------------------|
| Šířka B | 50 mm |
| Výška H | 25 mm |
| Typ | 6314V |
| Druh produktu | Upínací příložka |

Příslušenství

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Upínací páka Šířka drážky a 16 mm | 370750 16 |
|-----------------------------------|-----------|