

Nástrčná stopka MK přesné provedení, MK / unášecí kužel: 5/18



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 342600 5/18 |
| GTIN | 4045197308689 |
| Třída artiklu | 33A |

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené dle stoupání. Dlouhodobě vysoká přesnost obvodové házivosti, neboť do kaleného povrchu se nezatlačí žádné třísky a lehké rázy nevytváří žádné vruby. Se stopkou MK a vyrážěčem.

Přesné provedení má nejvyšší přesnost obvodové házivosti a doporučuje se pro vysoce výkonná vrtací sklíčidla č. 341000. Stopky také pasují na zkrácený kužel sklíčidla B18 (kužel Ø 17,431 mm): Vrtací sklíčidlo č. 341000, 341010 a 341250.

Použití:

Pro upnutí vrtacích sklíčidel ve vrtačkách, soustruzích, přípravcích atd.

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technický popis

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Sklíčidlo s kuzelem DIN 238 | B 18 |
| Morse kužel MK velikost | 5 |
| Kužel Ø D | 17,78 mm |
| Druh produktu | Upínač vrtacího sklíčidla |