

**Nastavitelná upínka, Šířka drážky a: 18mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370680 18
GTIN	4020772070304
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Upínky lakované. Upínací výška plynule nastavitelná pomocí opěrného šroubu (bez upínací páky).

Materiál:

Ocel k zušlechtní, pevnost šroubů 8.8 popř. 10.9 (dle velikosti).

Rozsah dodávky:

Kompletně se stavěcím šroubem a šroubem do T-drážek DIN 787 (č. 375300).

Technický popis

Šroub do T-drážek DIN 787, č. 375300	vel. 1816125
Šířka drážky a	18 mm
Vzdálenost hrotu e k drážce	26 mm
Délka drážky f	45 mm
Upínací výška h	13 - 46 mm
Délka L	125 mm

Šířka B	50 mm
Výška H	25 mm
Typ	6314V
Druh produktu	Upínací příložka

Příslušenství

Upínací páka Šířka drážky a 16 mm	370750 16
-----------------------------------	-----------