

**Nastavitelná upínka, Šířka drážky a: 22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370680 22
GTIN	4020772070311
Třída artiklu	35A

**Popis****Provedení:**

Upínky lakované. Upínací výška plynule nastavitelná pomocí opěrného šroubu (bez upínací páky).

**Materiál:**

Ocel k zušlechtění, pevnost šroubů 8.8 popř. 10.9 (dle velikosti).

**Rozsah dodávky:**

Kompletně se stavěcím šroubem a šroubem do T-drážek DIN 787 (č. 375300).

**Technický popis**

Šířka drážky a	22 mm
Vzdálenost hrotu e k drážce	30 mm
Šroub do T-drážek DIN 787, č. 375300	vel. 2220160
Délka drážky f	60 mm
Upínací výška h	16 - 65 mm
Délka L	160 mm

Šířka B	60 mm
Výška H	30 mm
Typ	6314V
Druh produktu	Upínací příložka