

**HOLEX****Nástrčná stopka s vnějším závitem, MK / kužel vrtacího sklíčidla: 2/12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	342700 2/12
GTIN	4045197294920
Třída artiklu	32X

**Popis****Provedení:**

**Zcela kalené a broušené dle stoupání.** Dlouhodobě vysoká přesnost obvodové házivosti, neboť do kaleného povrchu se nezatlačí žádné třísky a lehké rázy nevytváří žádné vruby. Přesné provedení s MK stopkou a vnitřním tažným závitem.

**Použití:**

Pro upnutí vrtacích sklíčidel na frézkách s Morse kuželem.

**Norma:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Technický popis**

Kužel Ø D	12,065 mm
Morse kužel MK velikost	2
Vnitřní utahovací závit	M10
Sklíčidlo s kuželem DIN 238	B 12
Druh produktu	Upínač vrtacího sklíčidla