

**Nastavitelná upínka odsazená, Šířka drážky a: 22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370685 22
GTIN	4020772074661
Třída artiklu	35A

**Popis****Provedení:**

Ocel k zušlechtění lakovaná, pevnost šroubů 8.8.

**Použití:**

K dosažení **nejnižší výšky upnutí, upínku otočit.**

**Rozsah dodávky:**

Kompletně se stavěcím šroubem a šroubem do T-drážek DIN 787 (č. 375300).

**Technický popis**

Výška schodu A <sub>1</sub>	12 mm
Šroub do T-drážek DIN 787, č. 375300	vel. 2220160
Délka drážky f	60 mm
Hloubka schodu A <sub>2</sub>	15 mm
Šířka drážky a	22 mm
Vzdálenost hrotu e k drážce	30 mm

Upínací výška h	16 - 77 mm
Délka L	160 mm
Šířka B	60 mm
Výška H	30 mm
Typ	6314AV
Druh produktu	Upínací příložka