

**Nastavitelná upínka odsazená, Šířka drážky a: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370685 14
GTIN	4020772074623
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Ocel k zušlechtění lakovaná, pevnost šroubů 8.8.

Použití:

K dosažení **nejnižší výšky upnutí, upínku otočit.**

Rozsah dodávky:

Kompletně se stavěcím šroubem a šroubem do T-drážek DIN 787 (č. 375300).

Technický popis

Šířka drážky a	14 mm
Hloubka schodu A ₂	10 mm
Šroub do T-drážek DIN 787, č. 375300	vel. 1412100
Výška schodu A ₁	8 mm
Vzdálenost hrotu e k drážce	21 mm
Délka drážky f	40 mm

Upínací výška h	10 - 46 mm
Délka L	100 mm
Šířka B	40 mm
Výška H	20 mm
Typ	6314AV
Druh produktu	Upínací příložka

Příslušenství

Upínací páka Šířka drážky a 12 mm	370750 12
-----------------------------------	-----------