

**Nastavitelná upínka zalomená, Šířka drážky a: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370720 10
GTIN	4020772071271
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Upínky lakované. Upínací výška plynule nastavitelná pomocí opěrného šroubu (bez upínací páky).

Materiál:

Ocel k zušlechtění , pevnost šroubů 8.8 resp. 10.9 (dle velikosti!).

Rozsah dodávky:

Kompletně se stavěcím šroubem a šroubem do T-drážek DIN 787 (č. 375300).

Technický popis

Délka drážky f	32 mm
Šířka drážky a	10 mm
Vzdálenost hrotu e k drážce	36 mm
Šroub do T-drážek DIN 787, č. 375300	vel. 101080
Upínací výška h	22 - 46 mm
Výška H	15 mm

Délka L	100 mm
Šířka B	11 mm
Typ	6316V
Druh produktu	Upínací příložka