

**Nastavitelná upínka odsazená, Šířka drážky a: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370685 16
GTIN	4020772074630
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Ocel k zušlechtění lakovaná, pevnost šroubů 8.8.

Použití:

K dosažení **nejnižší výšky upnutí, upínku otočit.**

Rozsah dodávky:

Kompletně se stavěcím šroubem a šroubem do T-drážek DIN 787 (č. 375300).

Technický popis

Vzdálenost hrotu e k drážce	26 mm
Výška schodu A ₁	10 mm
Šroub do T-drážek DIN 787, č. 375300	vel. 1616125
Šířka drážky a	16 mm
Hloubka schodu A ₂	12,5 mm
Délka drážky f	45 mm

Upínací výška h	13 - 58 mm
Délka L	125 mm
Šířka B	50 mm
Výška H	25 mm
Typ	6314AV
Druh produktu	Upínací příložka

Příslušenství

Upínací páka Šířka drážky a 16 mm	370750 16
-----------------------------------	-----------