

**Nastavitelná upínka zalomená, Šířka drážky a: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370720 12
GTIN	4020772071288
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Upínky lakované. Upínací výška plynule nastavitelná pomocí opěrného šroubu (bez upínací páky).

Materiál:

Ocel k zušlechtění, pevnost šroubů 8.8 resp. 10.9 (dle velikosti!).

Rozsah dodávky:

Kompletně se stavěcím šroubem a šroubem do T-drážek DIN 787 (č. 375300).

Technický popis

Vzdálenost hrotu e k drážce	44 mm
Délka drážky f	40 mm
Šířka drážky a	12 mm
Šroub do T-drážek DIN 787, č. 375300	vel. 1212100
Upínací výška h	28 - 58 mm
Výška H	20 mm

Délka L	125 mm
Šířka B	14 mm
Typ	6316V
Druh produktu	Upínací příložka