

**Nastavitelná upínka, Šířka drážky a: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370680 10
GTIN	4020772070267
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Upínky lakované. Upínací výška plynule nastavitelná pomocí opěrného šroubu (bez upínací páky).

Materiál:

Ocel k zušlechtění, pevnost šroubů 8.8 popř. 10.9 (dle velikosti).

Rozsah dodávky:

Kompletně se stavěcím šroubem a šroubem do T-drážek DIN 787 (č. 375300).

Technický popis

Délka drážky f	30 mm
Šířka drážky a	10 mm
Šroub do T-drážek DIN 787, č. 375300	vel. 101080
Vzdálenost hrotu e k drážce	15 mm
Upínací výška h	8 - 32 mm
Délka L	80 mm

Šířka B	30 mm
Výška H	15 mm
Typ	6314V
Druh produktu	Upínací příložka