

**Nastavitelná upínka zalomená, Šířka drážky a: 18mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370720 18
GTIN	4020772071318
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Upínky lakované. Upínací výška plynule nastavitelná pomocí opěrného šroubu (bez upínací páky).

Materiál:

Ocel k zušlechťení, pevnost šroubů 8.8 resp. 10.9 (dle velikosti!).

Rozsah dodávky:

Kompletně se stavěcím šroubem a šroubem do T-drážek DIN 787 (č. 375300).

Technický popis

Vzdálenost hrotu e k drážce	51,5 mm
Šroub do T-drážek DIN 787, č. 375300	vel. 1816125
Šířka drážky a	18 mm
Délka drážky f	50 mm
Upínací výška h	36 - 69 mm
Výška H	25 mm

Délka L	160 mm
Šířka B	18 mm
Typ	6316V
Druh produktu	Upínací příložka