

**Rolička spárových měrek 50 mm×5 m, C-ocel, Tloušťka: 0,03mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	478525 0,03
GTIN	2050001054043
Třída artiklu	48B

**Popis****Provedení:**

Za studena válcovaná, pružinová ocel spárové měřky s nejvyšší možnou rovinatostí. Tloušťka pásky je od velikosti 0,02 průběžně nesmazatelně označena (výjimka č. 478502 od vel. 0,08). Uloženo v praktickém zásobníku, vysouvací jako svinovací metr. Z pásky v délce 5 nebo 10 m můžete oddělit potřebnou délku.

**Ocel C** – uhlíková ocel, materiál č. 1.1274, válcováno za studena, kaleno, holý povrch (**vel. 0,01 a 0,02 nerezové**).

**Použití:**

Při konstrukci přípravků a nástrojů pro seřízení částí stroje, jako podkladová fólie při seřízení obrobků, pro měření tolerancí všech druhů, pro kontrolu uložení a vedení, pro seřízení barvicího a přítlačného válce.

**Rozsah dodávky:**

Od vel. 0,8 dodávka na roli / ve svitku.

**Technický popis**

Tloušťka	0,03 mm
Mezní chyba	±2 μm
Norma	Výrobní norma

Materiál	C-ocel
Délka rolí	5 m
Šířka rolí	50 mm
Druh produktu	Pás spárových měrek