

**Nastavitelná upínka zalomená, Šířka drážky a: 22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370720 22
GTIN	4020772071325
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Upínky lakované. Upínací výška plynule nastavitelná pomocí opěrného šroubu (bez upínací páky).

Materiál:

Ocel k zušlechtění , pevnost šroubů 8.8 resp. 10.9 (dle velikosti!).

Rozsah dodávky:

Kompletně se stavěcím šroubem a šroubem do T-drážek DIN 787 (č. 375300).

Technický popis

Šroub do T-drážek DIN 787, č. 375300	vel. 2220160
Šířka drážky a	22 mm
Délka drážky f	70 mm
Vzdálenost hrotu e k drážce	59 mm
Upínací výška h	43 - 92 mm
Výška H	30 mm

Délka L	200 mm
Šířka B	22 mm
Typ	6316V
Druh produktu	Upínací příložka