

**Kroeplin**  
Längenmesstechnik**Vnější tloušťkoměr s úchylkoměrem na trubky, Rozsah měření: 0-20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	438560 0-20
GTIN	2050001036773
Třída artiklu	46Q

**Popis****Provedení:**

1 pevné a 1 pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. Výchylka pohyblivého dotekového raménka se přenáší na úchylkoměr. Výsledek měření lze odečítat přímo.

**Funkce:**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Technický popis**

Odečet	0,01 mm
Rozsah měření	0 - 20 mm
Maximální délka dotekového ramena L (hloubka měření)	80 mm
Minimální Ø otvoru	10 mm
Ø úchylkoměru	65 mm
Ø tvrdokovové dotekové kuličky	1,5 mm
Ochranná třída IP	IP 65
Mezní chyba	0,03 mm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové

Kalibrování	C7
Druh produktu	vnější tloušťkoměr

**Služby**

KalibrováníTloušťkoměr a dutinoměr Typ S	023450 S
Kalibrace DAkkSTloušťkoměr a dutinoměr Typ S	023460 S