

**Kroeplin**  
Längenmesstechnik**Dutinoměry s měřicími rameny, Rozsah měření: 20-40mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 438950 20-40  |
| GTIN           | 2050001036865 |
| Třída artiklu  | 46Q           |

**Popis****Provedení:**

1 pevné a 1 pohyblivé dotykové raménko s tvrdokovovými kulovými měřicími dotyky. Výchylka pohyblivého dotykového raménka se přenáší na úchylkoměr. Výsledek měření lze přímo odečítat.

**Funkce:**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Technický popis**

|  |            |
|--|------------|
| Minimální šířka drážky                               | 1,5 mm     |
| Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření) | 80 mm      |
| Odečet   | 0,01 mm    |
| Rozsah měření  | 20 - 40 mm |
| Maximální hloubka drážky                             | 7 mm       |
| Ø tvrdokovové dotykové kuličky                       | 1 mm       |
| Mezní chyba  | 0,03 mm    |
| Ø úchylkoměru  | 65 mm      |
| Kalibrování  | C7         |
| Ochranná třída IP                                    | IP 65      |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Norma           | Výrobní norma                |
| Měřicí technika | analogové                    |
| Druh produktu   | Dutinoměry s měřicími rameny |

**Služby**

|  |          |
|--|----------|
| Kalibrace DAkkSTloušťkoměr a dutinoměr Typ S | 023460 S |
| KalibrováníTloušťkoměr a dutinoměr Typ S     | 023450 S |