

**HOLEX****Rolička spárových měrek 12,7 mm×5 m, C-ocel, Tloušťka: 0,8mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 478502 0,8    |
| GTIN           | 4045197524782 |
| Třída artiklu  | 42H           |

**Popis****Provedení:**

Za studena válcovaná, pružinová ocel spárové měrky s nejvyšší možnou rovinatostí. Tloušťka pásky je od velikosti 0,02 průběžně nesmazatelně označena (výjimka č. 478502 od vel. 0,08). Uloženo v praktickém zásobníku, vysouvací jako svinovací metr. Z pásky v délce 5 nebo 10 m můžete oddělit potřebnou délku.

**Ocel C** – uhlíková ocel, materiál č. 1.1274, válcováno za studena, kaleno, holý povrch (**vel. 0,01 a 0,02 nerezové**).

**Použití:**

Při konstrukci přípravků a nástrojů pro seřízení částí stroje, jako podkladová fólie při seřízení obrobků, pro měření tolerancí všech druhů, pro kontrolu uložení a vedení, pro seřízení barvicího a přítlačného válce.

**Technický popis**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Tloušťka    | 0,8 mm        |
| Mezní chyba | ±13 µm        |
| Norma       | Výrobní norma |
| Tolerance   | T3            |
| Materiál    | C-ocel        |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Délka rolí    | 5 m                 |
| Šířka rolí    | 12,7 mm             |
| Druh produktu | Pás spárových měrek |