

Kroepelin
Längenmesstechnik**Vnější tloušťkoměr s úchylkoměrem na trubky, Rozsah měření: 0-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	438560 0-50
GTIN	2050001036780
Třída artiklu	46Q

Popis**Provedení:**

1 pevné a 1 pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. Výchylka pohyblivého dotekového raménka se přenáší na úchylkoměr. Výsledek měření lze odečítat přímo.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Technický popis

Odečet	0,05 mm
Ø tvrdokovové dotekové kuličky	3 mm
Ø úchylkoměru	66 mm
Maximální délka dotekového ramena L (hloubka měření)	169 mm
Rozsah měření	0 - 50 mm
Minimální Ø otvoru	12 mm
Ochranná třída IP	IP 65
Mezní chyba	0,05 mm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové

Kalibrování	C7
Druh produktu	vnější tloušťkoměr

Služby

KalibrováníTloušťkoměr a dutinoměr Typ S	023450 S
Kalibrace DAkkSTloušťkoměr a dutinoměr Typ S	023460 S