

**Tloušťkoměr, Rozsah měření: 0-10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	438210 0-10
GTIN	4045197204356
Třída artiklu	42C

Popis**Provedení:**

Tloušťkoměr se zdvihací páčkou (měřicí síla nezávislá na uživateli). Lehká konstrukce rámu, lakovaný. Kalené a broušené měřicí plochy.
Lapované měřicí plochy.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 10 mm
Odečet	0,01 mm
Mezní chyba	0,02 mm
Ø měřících ploch	10 mm
Vyložení	30 mm
Norma	Výrobní norma
Druh produktu	Tloušťkoměr
Měřicí technika	analogové

Obal	Stabilní box
Kalibrování	C6

Služby

KalibrováníTloušťkoměr Maximální rozsah měření 200	023420 200
KalibrováníÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	023000 10
Kalibrace DAkkSTloušťkoměr Maximální rozsah měření 30	023430 30