

Kroeplin
Längenmesstechnik**Dutinoměry s měřicími rameny, Rozsah měření: 30-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	438950 30-50
GTIN	2050001036872
Třída artiklu	46Q

Popis**Provedení:**

1 pevné a 1 pohyblivé dotykové raménko s tvrdokovovými kulovými měřicími dotyky. Výchylka pohyblivého dotykového raménka se přenáší na úchylkoměr. Výsledek měření lze přímo odečítat.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Technický popis

Maximální hloubka drážky	7 mm
Ø tvrdokovové dotykové kuličky	1 mm
Minimální šířka drážky	1,5 mm
Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření)	80 mm
Rozsah měření	30 - 50 mm
Odečet	0,01 mm
Mezní chyba	0,03 mm
Ø úchylkoměru	65 mm
Kalibrování	C7
Ochranná třída IP	IP 65

Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Druh produktu	Dutinoměry s měřicími rameny

Služby

Kalibrace DAkkSTloušťkoměr a dutinoměr Typ S	023460 S
KalibrováníTloušťkoměr a dutinoměr Typ S	023450 S