


Kroepelin
Längenmesstechnik**Dutinoměry s měřicími rameny, Rozsah měření: 60-80mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 438950 60-80 |
| GTIN | 2050001036919 |
| Třída artiklu | 46Q |

Popis**Provedení:**

1 pevné a 1 pohyblivé dotykové raménko s tvrdokovovými kulovými měřicími dotyky. Výchylka pohyblivého dotykového raménka se přenáší na úchylkoměr. Výsledek měření lze přímo odečítat.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Technický popis

| | |
|--|------------|
| Ø tvrdokovové dotykové kuličky | 1 mm |
| Odečet | 0,01 mm |
| Maximální hloubka drážky | 8 mm |
| Rozsah měření | 60 - 80 mm |
| Minimální šířka drážky | 1,5 mm |
| Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření) | 80 mm |
| Mezní chyba | 0,03 mm |
| Ø úchylkoměru | 65 mm |
| Kalibrování | C7 |

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Ochranná třída IP | IP 65 |
| Norma | Výrobní norma |
| Měřicí technika | analogové |
| Druh produktu | Dutinoměry s měřicími rameny |

Služby

| | |
|--|----------|
| Kalibrace DAkkSTloušťkoměr a dutinoměr Typ S | 023460 S |
| KalibrováníTloušťkoměr a dutinoměr Typ S | 023450 S |