

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik

## Digitální dutinoměř s dlouhými dotekovými raménky, Rozsah měření: 30-60 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	438978 30-60
GTIN	2050001743176
Třída artiklu	46Q

### Popis

#### Provedení:

1 pevné a 1 pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. **Digitální zobrazení absolutní hodnoty.** Zadáním **přednastavených hodnot** mohou být určovány odchylky od libovolné hodnoty.

#### Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterie č. 081561 vel. LR3, návod k použití.

#### Zvláštní příslušenství:

Adaptér pro datový kabel č. 498954 vel. A2; datový kabel č. 497440; rádiový adaptér č. 498954 vel. A5.

Ochranná třída IP: IP 67

Kroková hodnota číslic přepínatelná: 0,05 mm

Kroková hodnota číslic přepínatelná: 0,01 mm

Kroková hodnota číslic přepínatelná: 0,002 mm

Kroková hodnota číslic přepínatelná: 0,005 mm

Kroková hodnota číslic přepínatelná: 0,02 mm

Kroková hodnota číslic přepínatelná: 0,001 mm

### Technický popis

Přesnost opakování	0,02 mm
--------------------	---------

Rozsah měření	30 - 60 mm
Měřicí síla	1,3 - 1,8 N
Ø tvrdokovové dotykové kuličky	1,5 mm
Maximální hloubka drážky	8,5 mm
minimální šířka drážky	2,5 mm
Max. délka dotyk. ramena L (hloubka měření)	127 mm
Mezní chyba	0,04 mm
Počet obsažených baterií	2
Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů	081561 LR3
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,05 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,01 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,002 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,005 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,02 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,001 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	C7
Druh produktu	Dutinoměry

## Služby

013850

Kalibrování Tloušťkoměr a dutinoměr	
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkKS Tloušťkoměr a dutinoměr	011320

## **Příslušenství**

Vysílač Typ S2	498966 S2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabel Typ USB2	497440 USB2
Připojovací kabel Typ D2	497440 D2
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081556 LR3
Připojovací kabel Typ D1	497440 D1
Adaptér rozhraní Typ A2	498954 A2
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3