

**Rolička spárových měrek 25 mm×5 m, C-ocel, Tloušťka: 0,06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	478520 0,06
GTIN	2050001054326
Třída artiklu	48B

Popis**Provedení:**

Za studena válcovaná, pružinová ocel spárové měrky s nejvyšší možnou rovinatostí. Tloušťka pásky je od velikosti 0,02 průběžně nesmazatelně označena (výjimka č. 478502 od vel. 0,08). Uloženo v praktickém zásobníku, vysouvací jako svinovací metr. Z pásky v délce 5 nebo 10 m můžete oddělit potřebnou délku.

Ocel C – uhlíková ocel, materiál č. 1.1274, válcováno za studena, kaleno, holý povrch (**vel. 0,01 a 0,02 nerezové**).

Použití:

Při konstrukci přípravků a nástrojů pro seřízení částí stroje, jako podkladová fólie při seřízení obrobků, pro měření tolerancí všech druhů, pro kontrolu uložení a vedení, pro seřízení barvicího a přítlačného válce.

Technický popis

Tloušťka	0,06 mm
Mezní chyba	±3 μm
Norma	Výrobní norma

Materiál	C-ocel
Délka rolí	5 m
Šířka rolí	25 mm
Druh produktu	Pás spárových měrek