


Digitální vnější tloušťkoměr s měřicím kontaktem - kuličkou, Rozsah měření: 0-50mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	438575 0-50
GTIN	2050001743121
Třída artiklu	46Q

Popis

Provedení:

1 pevné a 1 pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. **Digitální zobrazení absolutní hodnoty.** Zadáním **přednastavených hodnot** mohou být určovány odchylky od libovolné hodnoty.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií č. 081561 vel. LR3.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér na datový kabel č. 498954 vel. A2, datový kabel č. 497440.

Technický popis

Kroková hodnota číslic	0,02 mm
Měřicí síla	0,9 - 1,2 N
Délka měřicích kontaktů nahoře Hb	30 mm
Ø tvrdokovové dotykové kuličky	3 mm
Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření)	167 mm

Technický list

Délka měřicích kontaktů dole Hf	30 mm
Rozsah měření	0 - 50 mm
Přesnost opakování	0,04 mm
Mezní chyba	0,06 mm
Počet obsažených baterií	2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	USB rozhraní
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	C7
Druh produktu	vnější tloušťkoměr

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/438575-0-50>