

**Rolička spárových měrek 25 mm×5 m, C-ocel, Tloušťka: 0,08mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 478520 0,08 |
| GTIN | 2050001054340 |
| Třída artiklu | 48B |

Popis**Provedení:**

Za studena válcovaná, pružinová ocel spárové měrky s nejvyšší možnou rovinatostí. Tloušťka pásky je od velikosti 0,02 průběžně nesmazatelně označena (výjimka č. 478502 od vel. 0,08). Uloženo v praktickém zásobníku, vysouvací jako svinovací metr. Z pásky v délce 5 nebo 10 m můžete oddělit potřebnou délku.

Ocel C – uhlíková ocel, materiál č. 1.1274, válcováno za studena, kaleno, holý povrch (**vel. 0,01 a 0,02 nerezové**).

Použití:

Při konstrukci přípravků a nástrojů pro seřízení částí stroje, jako podkladová fólie při seřízení obrobků, pro měření tolerancí všech druhů, pro kontrolu uložení a vedení, pro seřízení barvicího a přítlačného válce.

Technický popis

| | |
|-------------|---------------|
| Tloušťka | 0,08 mm |
| Mezní chyba | ±4 μm |
| Norma | Výrobní norma |

| | |
|---------------|---------------------|
| Materiál | C-ocel |
| Délka rolí | 5 m |
| Šířka rolí | 25 mm |
| Druh produktu | Pás spárových měrek |