

Kroepelin
Längenmesstechnik**Dutinoměry s měřicími rameny s dlouhými dotykovými raménky, Rozsah měření: 40-90mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	438953 40-90
GTIN	2050001743145
Třída artiklu	46Q

Popis**Provedení:**

1 pevné a 1 pohyblivé dotykové raménko s tvrdokovovými kulovými měřicími dotyky. Výchylka pohyblivého dotykového raménka se přenáší na úchylkoměr. Výsledek měření lze přímo odečítat.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Technický popis

Minimální šířka drážky	3,3 mm
Ø tvrdokovové dotykové kuličky	2 mm
Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření)	192 mm
Odečet	0,05 mm
Maximální hloubka drážky	8 mm
Rozsah měření	40 - 90 mm
Mezní chyba	0,05 mm
Ø úchylkoměru	66 mm
Kalibrování	C7
Ochranná třída IP	IP 65

Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Druh produktu	Dutinoměry s měřicími rameny

Služby

Kalibrování Tloušťkoměr a dutinoměry Typ S	023450 S
Kalibrace DAkkS Tloušťkoměr a dutinoměry Typ S	023460 S