

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitální dutinoměř s dlouhými dotykovými raménky, Rozsah měření: 90-120 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	438978 90-120
GTIN	2050001744104
Třída artiklu	46Q

Popis**Provedení:**

1 pevné a 1 pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. **Digitální zobrazení absolutní hodnoty.** Zadáním **přednastavených hodnot** mohou být určovány odchylky od libovolné hodnoty.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterie č. 081561 vel. LR3, návod k použití.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér pro datový kabel č. 498954 vel. A2; datový kabel č. 497440; rádiový adaptér č. 498954 vel. A5.

Ochranná třída IP: IP 67

Kroková hodnota číslic přepínatelná: 0,001 mm

Kroková hodnota číslic přepínatelná: 0,02 mm

Kroková hodnota číslic přepínatelná: 0,002 mm

Kroková hodnota číslic přepínatelná: 0,01 mm

Kroková hodnota číslic přepínatelná: 0,05 mm

Kroková hodnota číslic přepínatelná: 0,005 mm

Technický popis

Max. délka dotyk. ramena L (hloubka měření)	127 mm
Maximální hloubka drážky	8,5 mm
Rozsah měření	90 - 120 mm
Přesnost opakování	0,02 mm
Ø tvrdokovové dotykové kuličky	2 mm
Měřicí síla	1,3 - 1,8 N
minimální šířka drážky	2,5 mm
Mezní chyba	0,04 mm
Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů	081561 LR3
Počet obsažených baterií	2
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,001 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,02 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,002 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,01 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,05 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,005 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	C7
Druh produktu	Dutinoměry

Služby

Kalibrování Tloušťkoměr a dutinoměr	013850
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkKS Tloušťkoměr a dutinoměr	011320

Příslušenství

Připojovací kabel Typ D2	497440 D2
Vysílač Typ S2	498966 S2
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081556 LR3
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabel Typ USB2	497440 USB2
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Připojovací kabel Typ D1	497440 D1
Adaptér rozhraní Typ A2	498954 A2
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3