


Kroepelin
Längenmesstechnik**Dutinoměry s měřicími rameny s dlouhými dotykovými raménky, Rozsah měření: 70-120mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	438953 70-120
GTIN	2050001743152
Třída artiklu	46Q

Popis**Provedení:**

1 pevné a 1 pohyblivé dotykové raménko s tvrdokovovými kulovými měřicími dotyky. Výchylka pohyblivého dotykového raménka se přenáší na úchylkoměr. Výsledek měření lze přímo odečítat.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Technický popis

Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření)	192 mm
Odečet	0,05 mm
Ø tvrdokovové dotykové kuličky	2 mm
Minimální šířka drážky	3,3 mm
Maximální hloubka drážky	8 mm
Rozsah měření	70 - 120 mm
Mezní chyba	0,05 mm
Ø úchylkoměru	66 mm
Kalibrování	C7

Ochranná třída IP	IP 65
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Druh produktu	Dutinoměry s měřicími rameny

Služby

Kalibrace DAkkSTloušťkoměr a dutinoměr Typ S	023460 S
KalibrováníTloušťkoměr a dutinoměr Typ S	023450 S