

**Vidlicová upínka odsazená, Šířka drážky a: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370810 10
GTIN	4020772073183
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

Použití:

K dosažení **nejnižší výšky upnutí, upínku otočit.**

Materiál:

Pevnost šroubů 8.8.

Rozsah dodávky:

Kompletně se stavěcím šroubem a šroubu do T-drážek DIN 787 (viz č. 375300).

Technický popis

Vzdálenost hrotu e ke konci drážky	70 mm
Šířka drážky a	10 mm
Šroub do T-drážek DIN 787, č. 375300	vel. 101080
Upínací výška h	8 - 37 mm
Délka L	100 mm

Výška H	20 mm
Šířka B	30 mm
Typ	6315V
Druh produktu	Upínací příložka