

**Vidlicové upínky s nosem, DIN 6315 GN, Šířka drážky × celková délka:  
26X315mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	371400 26X315
GTIN	4020772070953
Třída artiklu	35A

**Popis****Materiál:**

Zušlechtná ocel, lakovaná.

**Technický popis**

Šířka drážky	26 mm
Celková délka	315 mm
Pro upínací šrouby	M24
Výška	40 mm
Šířka	70 mm
Typ	6315GN
Norma	DIN 6315 GN
Druh produktu	Upínací příložka