

**Vidlicová upínka odsazená, Šířka drážky a: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370810 12
GTIN	4020772073190
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

Použití:

K dosažení **nejnižší výšky upnutí, upínku otočit.**

Materiál:

Pevnost šroubů 8.8.

Rozsah dodávky:

Kompletně se stavěcím šroubem a šrouby do T-drážek DIN 787 (viz č. 375300).

Technický popis

Šroub do T-drážek DIN 787, č. 375300	vel. 1212100
Vzdálenost hrotu e ke konci drážky	90 mm
Šířka drážky a	12 mm
Upínací výška h	10 - 48 mm
Délka L	125 mm

Výška H	25 mm
Šířka B	40 mm
Typ	6315V
Druh produktu	Upínací příložka

Příslušenství

Upínací páka Šířka drážky a 12 mm	370750 12
-----------------------------------	-----------