

**Vidlicové upínky s nosem, DIN 6315 GN, Šířka drážky × celková délka:
9X100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	371400 9X100
GTIN	4020772070861
Třída artiklu	35A

Popis**Materiál:**

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

Technický popis

Šířka	30 mm
Pro upínací šrouby	M8
Celková délka	100 mm
Šířka drážky	9 mm
Výška	15 mm
Typ	6315GN
Norma	DIN 6315 GN
Druh produktu	Upínací příložka