

**Vidlicové upínky s nose, DIN 6315 GN, Šířka drážky × celková délka:
33X315mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	371400 33X315
GTIN	4020772070960
Třída artiklu	35A

Popis**Materiál:**

Zušlechtná ocel, lakovaná.

Technický popis

Šířka drážky	33 mm
Pro upínací šrouby	M30
Celková délka	315 mm
Šířka	80 mm
Výška	50 mm
Typ	6315GN
Norma	DIN 6315 GN
Druh produktu	Upínací příložka