

**Vidlicové upínky s nosem, DIN 6315 GN, Šířka drážky × celková délka:
11X125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	371400 11X125
GTIN	4020772070878
Třída artiklu	35A

Popis**Materiál:**

Zušlechtná ocel, lakovaná.

Technický popis

Šířka drážky	11 mm
Výška	20 mm
Šířka	30 mm
Celková délka	125 mm
Pro upínací šrouby	M10
Typ	6315GN
Norma	DIN 6315 GN
Druh produktu	Upínací příložka