

**Upínka, lehká, Drážka x délka upínacího šroubu: 20X200 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370830 20X200
GTIN	4020772377564
Třída artiklu	35A

**Popis****Výhoda:**

Díky enormní úspoře hmotnosti a lehké konstrukci je možné tuto upínku použít dodatečně ke všem druhům upínání, včetně rotačního. Nejsou nutné žádné další upínací podložky pro dosažení potřebné výšky upnutí.

**Rozsah dodávky:**

Kompletně s upínacími šrouby DIN 787.

**Upozornění:**

Stavěcí šroub č. 370840 je nutno objednat zvlášť.

Upínací výška h: 16 - 89,5 mm

Šroub do T-drážek DIN 787, č. 375300: vel. 2020200

Délka L: 200 mm

Šířka B: 49 mm

Výška H: 44 mm

Závit G: M20

**Technický popis**

Šroub do T-drážek DIN 787, č. 375300	vel. 2020200
Délka upínacího šroubu	200 mm

Závit G	M20
Šířka drážky a	20 mm
Upínací výška h	16 - 89,5 mm
Délka L	200 mm
Šířka B	49 mm
Výška H	44 mm
Typ	6311
Druh produktu	Upínací příložka

## Příslušenství

Opěrný šroub Závit G × délka L 16X55	370840 16X55
Opěrný šroub Závit G × délka L 16X90	370840 16X90
Opěrný šroub Závit G × délka L 20X109	370840 20X109
Opěrný šroub Závit G × délka L 24X137	370840 24X137
Opěrný šroub Závit G × délka L 12X49	370840 12X49
Opěrný šroub Závit G × délka L 12X94	370840 12X94
Opěrný šroub Závit G × délka L 10X39	370840 10X39
Opěrný šroub Závit G × délka L 20X69	370840 20X69
Opěrný šroub Závit G × délka L 30X180	370840 30X180
Opěrný šroub Závit G × délka L 24X87	370840 24X87