

**Vidlicové upínky s nosem, DIN 6315 GN, Šířka drážky × celková délka:
14X160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	371400 14X160
GTIN	4020772070885
Třída artiklu	35A

Popis**Materiál:**

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

Technický popis

Výška	25 mm
Celková délka	160 mm
Pro upínací šrouby	M12; M14
Šířka drážky	14 mm
Šířka	40 mm
Typ	6315GN
Norma	DIN 6315 GN
Druh produktu	Upínací příložka