

**Vidlicové upínky s nosem, DIN 6315 GN, Šířka drážky × celková délka:
14X200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	371400 14X200
GTIN	4020772070892
Třída artiklu	35A

Popis**Materiál:**

Zušlechtná ocel, lakovaná.

Technický popis

Pro upínací šrouby	M12; M14
Výška	25 mm
Šířka	40 mm
Celková délka	200 mm
Šířka drážky	14 mm
Typ	6315GN
Norma	DIN 6315 GN
Druh produktu	Upínací příložka