

**Vidlicová upínka odsazená, Šířka drážky a: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370810 20
GTIN	4020772073268
Třída artiklu	35A

Popis**Provedení:**

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

Použití:

K dosažení **nejnižší výšky upnutí, upínku otočit.**

Materiál:

Pevnost šroubů 8.8.

Rozsah dodávky:

Kompletně se stavěcím šroubem a šroubu do T-drážek DIN 787 (viz č. 375300).

Technický popis

Šroub do T-drážek DIN 787, č. 375300	vel. 2020160
Šířka drážky a	20 mm
Vzdálenost hrotu e ke konci drážky	135 mm
Upínací výška h	16 - 77 mm
Délka L	200 mm

Výška H	40 mm
Šířka B	60 mm
Typ	6315V
Druh produktu	Upínací příložka