

**Vidlicové upínky s nosem, DIN 6315 GN, Šířka drážky × celková délka:  
18X250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	371400 18X250
GTIN	4020772070915
Třída artiklu	35A

**Popis****Materiál:**

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

**Technický popis**

Pro upínací šrouby	M16; M18
Výška	30 mm
Šířka	50 mm
Celková délka	250 mm
Šířka drážky	18 mm
Typ	6315GN
Norma	DIN 6315 GN
Druh produktu	Upínací příložka