

**Upínky s plastovou krytkou, Šířka drážky a: 10 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370820 10
GTIN	4020772100285
Třída artiklu	35A

**Popis****Provedení:**

Upínka s plastovou krytkou a tlačným prvkem, který nelze ztratit.

**Výhoda:**

Úspora hmotnosti díky lehké konstrukci, variabilní a rychlá možnost nastavení vzdálenosti od obrobku. Nejsou nutné žádné další upínací podložky pro dosažení potřebné výšky upnutí. Podložka je spojena s upínkou tak, že ji nelze ztratit.

**Rozsah dodávky:**

Kompletně s upínacím šroubem DIN 787.

Upínací výška h: 0 - 15 mm

Šroub do T-drážek DIN 787, č. 375300: vel. 101080

Délka L: 80 mm

Šířka B: 44 mm

Výška H: 32 mm

**Technický popis**

Šířka drážky a	10 mm
Šroub do T-drážek DIN 787, č. 375300	vel. 101080
Upínací výška h	0 - 15 mm

Délka L	80 mm
Výška H	32 mm
Šířka B	44 mm
Typ	6310
Druh produktu	Upínací příložka