

**Vidlicové upínky s nosem, DIN 6315 GN, Šířka drážky × celková délka:
22X315mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	371400 22X315
GTIN	4020772070939
Třída artiklu	35A

Popis**Materiál:**

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

Technický popis

Šířka drážky	22 mm
Šířka	60 mm
Pro upínací šrouby	M20; M22
Celková délka	315 mm
Výška	40 mm
Typ	6315GN
Norma	DIN 6315 GN
Druh produktu	Upínací příložka