

**Upínky zalomené, DIN 6316, Šířka drážky × celková délka: 14X125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	371800 14X125
GTIN	4020772071059
Třída artiklu	35A

Popis**Materiál:**

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

Technický popis

Šířka	40 mm
Šířka drážky	14 mm
Pro upínací šrouby	M12; M14
Celková délka	125 mm
Výška H	40 mm
Výška H ₂	20 mm
Typ	6316
Norma	DIN 6316
Druh produktu	Upínací příložka