

**Vidlicové upínky s nosem, DIN 6315 GN, Šířka drážky × celková délka:  
26X250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	371400 26X250
GTIN	4020772070946
Třída artiklu	35A

**Popis****Materiál:**

Zušlechtěná ocel, lakovaná.

**Technický popis**

Šířka	70 mm
Šířka drážky	26 mm
Výška	40 mm
Celková délka	250 mm
Pro upínací šrouby	M24
Typ	6315GN
Norma	DIN 6315 GN
Druh produktu	Upínací příložka