



## Magnetický měřicí stativ s jemným nastavováním na sloupku, Typ: N1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	441190 N1
GTIN	7290005394287
Třída artiklu	46G

### Popis

#### Provedení:

3bodové upínání měřicího sloupku s velmi krátkými dráhami upínání pro nejvyšší komfort obsluhy. Velice nízká ruční síla vytváří trvalé, stabilní upnutí.

Masivně dimenzovaný sloupek pro maximální tuhost systému. Upnutí měřicích přístrojů **Vario** pro  $\varnothing 6\text{mm}$ ,  $\varnothing 8\text{mm}$ , 3/8 palce, páčkové úchylkoměry s rybinovým vedením a úchylkoměry s očkem na zadní straně.

**Jemné nastavení na upínači úchylkoměru.**

#### Zvláštní příslušenství:

Upínač úchylkoměru č. 440401.

### Technický popis

$\varnothing$ sloupku $D_2$	14 mm
$\varnothing$ příčného ramena $D_1$	12 mm
Výška sloupku $L_2$	203 mm
Délka příčného ramena $L_1$	185 mm

Šířka magnetické nohy	50 mm
Připojovací závit	Vnější závit M8
Délka magnetické nohy	60 mm
Výška magnetické nohy	55 mm
Přidržná síla	800 N
Druh produktu	Merici stativ

## Příslušenství

Podstavec pro stativ Typ 0	442120 0
Podstavec pro stativ Typ V	442120 V
Podstavec pro stativ Typ 1	442120 1
Upínání sloupku pro univerzální měřicí stativy Pro Ø raménka měřicího stojanu 12/14 mm	440351 12/14
Upínání úchylkoměrů Vario Typ FA1500	440401 FA1500
Podstavec pro stativ Typ 1	442140 1
Podstavec pro stativ Typ 0	442140 0
Podstavec pro stativ s jemným nastavením Typ 0	442125 0