

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Hydraulický magnetický měřicí stativ (s nohou) s mechanickým jemným nastavováním na držáku úchylkoměru, Vyložení: 550mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	440800 550
GTIN	2050001652843
Třída artiklu	46Q

### Popis

#### Provedení:

**Hydraulický měřicí stativ s centrálním upínáním. Jedna ruka zůstane volná pro seřizování úchylkoměru.** Všechny klouby se blokují jedním centrálním šroubem. Patentovaná mechanika vyvíjí vysoký tlak, takže ručním kolečkem lze otáčet pouze malou silou. Olejová hydraulika zabezpečena proti úniku oleje dvojitým těsněním. Blokovací sílu lze plynule regulovat.

**Kloubová ramena** jsou otočná o 360° na upínači úchylkoměru a sklopná přes 180°. **Upínač** pro úchylkoměry se stopkou Ø 8 mm nebo s prizmatem.

**Magnetický stativ** s prizmatickou dosedací plochou. Silný permanentní magnet. Otočný spínač pro zapínání a vypínání magnetické síly. Magnetická síla působí přes plochu zadní stranu a přes prizmatickou plochu spodní strany stativu.

#### Rozsah dodávky:

Magnetická noha č. 440868 vel. 2.

#### Upozornění:

Hydraulické měřicí stativy mohou při **otevřeném sevření** odolávat velkým výkyvům teploty. Olej potřebuje určitou dobu k vyrovnání teploty. V **sevřeném stavu** je realizovatelný teplotní rozdíl max. 15 °C bez silných výkyvů tlaku. Tyto mohou způsobit poškození stativu nebo přidržovaných předmětů.

## Technický popis

Délka magnetické nohy	81 mm
Šířka magnetické nohy	50 mm
Připojovací závit	Vnější závit M10
Přídržná síla	1000 N
Vyložení	550 mm
Výška magnetické nohy	55 mm
Vyrovnaní připojovacího závitu	postranní
Druh produktu	Merici stativ

## Příslušenství

Náhradní píst Typ 4	440830 4
Hvězdicová rukojeť Typ 4	440850 4
Držák úchylkoměru	440860
Sada těsnících kroužků Typ 1	440855 1
Svěrný šroub M3 pro držáky úchylkoměrů	440858
Stavěcí šroub M4×0,35 pro držáky úchylkoměrů	440859