

**Digitální univerzální posuvné měřítko DIGI ULISSE I/E, Rozsah měření: 250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	417700 250
GTIN	2050001670816
Třída artiklu	46P

Popis**Provedení:**

Digitální univerzální posuvné měřítko vhodné pro měření nejrůznějších vnitřních a vnějších rozměrů s vyměnitelnými měřicími vložkami.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Posuvné měřítko, včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032. Vyměnitelný měřicí nástavec s kulovitým \varnothing 2,5 mm.

Zvláštní příslušenství:

Pro vel. 400 – 650 všechny náhradní a speciální dotyky č. 434900 – 4910 použitelné se závitem M2,5, datový kabel č. 498948.

Upozornění:

Další měřicí nástavce na poptávku.

Technický popis

Rozsah vnějších měření	0 - 210 mm
Rozsah měření	0 - 250 mm
Rozsah vnitřních měření	24 - 250 mm
\varnothing kuličky měřicího nástavce	2,5 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Délka měřicí čelisti	64 mm

Kalibrování	A1
Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	0,03 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300

Příslušenství

Připojovací kabel Duplex Typ 2	498950 2
Příslušenství pro posuvná měřítka Typ TAST	417701 TAST
Připojovací kabel Typ R2	498948 R2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Příslušenství pro posuvná měřítka Typ BUCHSE	417701 BUCHSE

Připojovací kabel Duplex Typ USB2

498950 USB2