

**Magnetický měřicí stativ s přesným nastavováním, Typ: 2****Údaje o objednávkě**

Artikové číslo	441210 2
GTIN	4045197441119
Třída artiklu	42D

Popis**Provedení:**

Magnetický měřicí stativ s přesným nastavováním. Stabilní stojan s příčným ramenem s libovolným nastavováním. Magnetická noha s otočným spínačem a prizmatickou dosedací plochou. Upínač úchylkoměru pro upínací stopku Ø 6 mm a Ø 8 mm.

Ø příčného ramena D_1 : 14 mm

Délka příčného ramena L_1 : 200 mm

Ø sloupku D_2 : 20 mm

Výška sloupku L_2 : 350 mm

Připojovací závit: Vnější závit M10×1,25

Přidrzná síla: 1300 N

Technický popis

Připojovací závit	Vnější závit M10×1,25
Výška magnetické nohy	55 mm
Ø příčného ramena D_1	14 mm
Výška sloupku L_2	350 mm

Ø sloupku D ₂	20 mm
Délka magnetické nohy	117 mm
Délka příčného ramena L ₁	200 mm
Šířka magnetické nohy	50 mm
Přidržná síla	1300 N
Druh produktu	Merici stativ

Příslušenství

Podstavec pro stativ Typ 2	442140 2
----------------------------	----------