



Magnetický měřicí stativ s jemným nastavováním na sloupku, Typ: 600



Údaje o objednávce

Artikové číslo	441150 600
GTIN	7290005395130
Třída artiklu	46G

Popis

Provedení:

Mechanický magnetický měřicí stativ s mechanickým centrálním blokováním. Všechny 3 klouby se upínají pomocí pouze jedné otočné rukojeti. Plynule regulovatelná upínací síla s vysokou stabilitou. Kulové klouby umožňují rychlé a jednoduché polohování. Magnetická noha s otočným spínačem a prizmatickou dosedací plochou.

Univerzální upínač úchylkoměrů s přesným seřízením, pro upínací stopky \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 palce a měřicí přístroje s prizmatickým upínáním.

Text upoutávky:

Jemné nastavení na upínači úchylkoměru

Technický popis

Šířka magnetické nohy	50 mm
Délka kloubového ramena L_2	223 mm
Délka magnetické nohy	120 mm
Přidrzná síla	1300 N

Výška magnetické nohy	55 mm
Délka kloubového ramena L ₁	287 mm
Vyložení	580 mm
Maximální zatížení	14 kg
Připojovací závit dole	M10×1,25
Druh produktu	Merici stativ

Příslušenství

Podstavec pro stativ Typ 2	442120 2
Podstavec pro stativ Typ 2	442140 2
Uchycení pro měřicí stativ Typ 2SM	442100 2SM
Uchycení pro měřicí stativ Typ K2	442100 K2
Podstavec pro stativ Typ F	442120 F
Uchycení pro měřicí stativ Typ QR	442100 QR
Podstavec pro stativ s jemným hydraulickým nastavením Typ 2	440865 2
Uchycení pro měřicí stativ Typ CA	442100 CA
3D kloubové rameno Typ 600	442114 600
3D kloubové rameno Typ 600	442110 600
Podstavec pro stativ Typ 2	440868 2
Uchycení pro měřicí stativ Typ 2SM	442104 2SM
Uchycení pro měřicí stativ Typ K1	442100 K1
Uchycení pro měřicí stativ Typ H	442100 H