



Měřicí stativ s jemným nastavováním na magnetickém podstavci, Typ: N0



Údaje o objednávce

Artikové číslo	441195 N0
GTIN	7290005397318
Třída artiklu	46G

Popis

Provedení:

3bodové upínání měřicího sloupku s velmi krátkými dráhami upínání pro nejvyšší komfort obsluhy. Velice nízká ruční síla vytváří trvalé, stabilní upnutí.

Masivně dimenzovaný sloupek pro maximální tuhost systému. Upnutí měřicích přístrojů **Vario** pro \varnothing 6mm, \varnothing 8mm, 3/8 palce, páčkové úchylkoměry s rybinovým vedením a úchylkoměry s očkem na zadní straně.

S přesným nastavením na magnetické noze. Výhoda při seřizování μ m páčkových úchylkoměrů, protože sloupek není ovlivňován silou ruky.

Zvláštní příslušenství:

Upínač úchylkoměru č. 440401.

\varnothing příčného ramena D_1 : 8 mm

Délka příčného ramena L_1 : 110 mm

\varnothing sloupku D_2 : 10 mm

Výška sloupku L_2 : 120 mm

Připojovací závit: Vnější závit M5

Přidržná síla: 320 N

Technický popis

Ø sloupku D ₂	10 mm
Výška sloupku L ₂	120 mm
Délka magnetické nohy	40 mm
Výška magnetické nohy	35 mm
Přidržná síla	320 N
Šířka magnetické nohy	30 mm
Délka příčného ramena L ₁	110 mm
Ø příčného ramena D ₁	8 mm
Připojovací závit	Vnější závit M5
Druh produktu	Merici stativ

Příslušenství

Upínání úchylkoměrů Vario Typ FA1210	440401 FA1210
Upínání sloupku pro univerzální měřicí stativy Pro Ø raménka měřicího stojanu 10/8 mm	440351 10/8
Podstavec pro stativ Typ S	442140 S
Podstavec pro stativ Typ S	442120 S
Podstavec pro stativ s jemným nastavením Typ S	442125 S